




## Nuolatinis magnetų užspaudimo blokas, su tiksliais polių padalomis, Tipas: MH202S



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	380815 MH202S
GTIN	2050001922274
Produktų klasė	33S

### Aprašymas

#### Modelis:

Trys magnetiniai užveržimo paviršiai.

Iš SmCo<sub>5</sub> magnetų, ypatingai didelė laikymo jėga, sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

#### Paskirtis:

Mažų detalių, kaip pvz., antspaudų ir pan. profiliavimui ir apdirbimui.

#### Pastaba:

Nuolatinis magnetas, neperjungiamas.

### Techninis aprašymas

Polių suskirstymas	4 mm
maksimalus kampo nuokrypis	5 laipsniai
Nominalioji sukibimo jėga	180 N/cm <sup>2</sup>
Svoris	1,7 kg
Plotis B	50 mm
Tipas	MH202S
Magnetinio lauko aukštis	6 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	14 mm
Bendras aukštis C	50 mm

Ilgis A	100 mm
Produkto rūšis	Magnetinė užspaudimo plokštė