




## Nuolatinis magnetų užspaudimo blokas, su tiksliais polių padalomis, Tipas: MH203



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	380815 MH203
GTIN	2050001854261
Produktų klasė	33S

### Aprašymas

#### Modelis:

Du magnetiniai užveržimo paviršiai.

#### Paskirtis:

Mažų detalių, kaip pvz., antspaudų ir pan. profiliavimui ir apdirbimui.

#### Pastaba:

Nuolatinis magnetas, neperjungiamas.

### Techninis aprašymas

maksimalus kampo nuokrypis	5 laipsniai
Magnetinio lauko aukštis	6 mm
Nominalioji sukibimo jėga	80 N/cm <sup>2</sup>
Plotis B	25 mm
Tipas	MH203
Svoris	0,5 kg
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	6 mm
Polių suskirstymas	4 mm
Bendras aukštis C	25 mm

Ilgis A	100 mm
Produkto rūšis	Magnetinė užspaudimo plokštė