




Nuolatinis magnetų užspaudimo blokas, su tiksliais polių padalomis, Tipas: MH203S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	380815 MH203S
GTIN	2050001922281
Produktų klasė	33S

Aprašymas

Modelis:

Du magnetiniai užveržimo paviršiai.

Iš SmCo₅ magnetų, ypatingai didelė laikymo jėga, sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

Paskirtis:

Mažų detalių, kaip pvz., antspaudų ir pan. profiliavimui ir apdirbimui.

Pastaba:

Nuolatinis magnetas, neperjungiamas.

Techninis aprašymas

Plotis B	25 mm
Magnetinio lauko aukštis	6 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	6 mm
maksimalus kampo nuokrypis	5 laipsniai
Polių suskirstymas	4 mm
Tipas	MH203S
Svoris	0,5 kg
Nominalioji sukibimo jėga	180 N/cm ²
Bendras aukštis C	25 mm

Ilgis A	100 mm
Produkto rūšis	Magnetinė užspaudimo plokštė