

Garant**Sriegpjovė Šešiabriaunė, M: M22****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140920 M22
GTIN	4062406189396
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis šešiabriaunis standartiniams raktų dydžiams. **Be** paviršinių įpjovų. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Pastaba:

Pažeistų sriegių atstatymui arba sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 2,5 mm

Rakto dydis: 50 mm

Aukštis: 22 mm

Techninis aprašymas

Rakto dydis	50 mm
Žingsnis	2,5 mm
Aukštis	22 mm
Sriegio dydis	M22
Įpjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	M

Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 382
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		