

Garant**Sriegpjovė, G: G1.3/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142060 G1.3/8
GTIN	4062406189549
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Šešiabriaunės sriegpjovės **be** paviršinių įpjovų; galutiniam kalibravimui.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1.

Norma: DIN 382

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 44,32 mm

Rakto dydis: 85 mm

Aukštis: 22 mm

Techninis aprašymas

Aukštis	22 mm
Vijų skaičius colyje	11
Sriegio Ø	44,32 mm
Rakto dydis	85 mm
Sriegio dydis	G1.3/8

Tolerancijos klasė	A
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 382
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		