

**HOLEX****Pereinamoji įvorė su įpjova, Koto Ø d1 / Tvirtinimo kiaurymės Ø d2: 32/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319428 32/12
GTIN	4045197781970
Produktų klasė	32V

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275 – 319405).

Konstrukcija su įpjova - įrankį galima reguliuoti fiksavimo varžtu, fiksuoti ištekinimo peilių laikikliu.

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø d <sub>1</sub>	32 mm
l <sub>2</sub>	10 mm
l <sub>1</sub>	69 mm
Užveržimo Ø d <sub>2</sub>	12 mm
Ø d <sub>4</sub>	37 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė