

**Garant**
**Sriegpjovė, UNF: 5-44**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142620 5-44
GTIN	4062406190613
Produktų klasė	11K

**Aprašymas**
**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

**Paskirtis:**

**UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 44

Sriegio Ø: 3,76 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 5 mm

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	44
Išorinis Ø	20 mm
Aukštis	5 mm
Sriegio Ø	3,76 mm

Sriegio dydis	5-44 UNF
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		