

**HOLEX****Pereinamoji įvorė su įpjova, Koto Ø d1 / Tvirtinimo kiaurymės Ø d2: 40/18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319428 40/18
GTIN	4045197782083
Produktų klasė	32V

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275 – 319405).

Konstrukcija su įpjova - įrankį galima reguliuoti fiksavimo varžtu, fiksuoti išstekimo peilių laikikliu.

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Užveržimo Ø d <sub>2</sub>	18 mm
l <sub>2</sub>	10 mm
Ø d <sub>4</sub>	45 mm
l <sub>1</sub>	79 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė