

HOLEX**Pereinamoji įvorė su įpjova, Koto Ø d1 / Tvirtinimo kiaurymės Ø d2: 40/20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319428 40/20
GTIN	4045197782090
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275 – 319405).

Konstrukcija su įpjova - įrankį galima reguliuoti fiksavimo varžtu, fiksuoti ištekinimo peilių laikikliu.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

Techninis aprašymas

l_2	10 mm
Užveržimo Ø d ₂	20 mm
Ø d ₄	45 mm
Koto Ø d ₁	40 mm
l_1	79 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė