

**Pereinamoji įvorė su įpjova, Koto Ø d1 / Tvirtinimo kiaurymės Ø d2: 50/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319428 50/16
GTIN	4045197782144
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275 – 319405).

Konstrukcija su įpjova - įrankį galima reguliuoti fiksavimo varžtu, fiksuoti ištekinimo peilių laikikliu.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

Techninis aprašymas

l_1	90 mm
Koto Ø d ₁	50 mm
Ø d ₄	55 mm
l_2	10 mm
Užveržimo Ø d ₂	16 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė