


WHM labai našus gražtas Whistle Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC m7: 4,7mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122668 4,7 |
| GTIN | 4045197428615 |
| Produktų klasė | 12E |

Aprašymas
Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus gražto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Norma: DIN 6537

Tolerancija Nominalusis Ø: m7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 29 mm

Tolerancija Nominalusis Ø: m7

Bendras ilgis L: 74 mm

Koto Ø D_s : 6 mm

Pastūma f INOX < 900 N/mm²: 0,07 mm/aps,

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Nominalusis Ø D_c | 4,7 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Koto tolerancija | h6 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 36 mm |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm ² | 0,07 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø | m7 |

| | |
|--|--------------------|
| Koto $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Bendras ilgis L | 74 mm |
| Norma | DIN 6537 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 | 29 mm |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 6xD |
| Smailas kampas | 140 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 140 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 120 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 110 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 80 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 60 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 35 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 45 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 40 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 32 m/min | S |
| Ketus | ribotai tinka | 70 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

| | |
|---------------|-------|
| šlapias, min. | tinka |
| Oras | tinka |