

Garant**Mažoji freza Z FINE – labai glotniam apdirbimui, HM, Tipas: I0204****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	546840 I0204
GTIN	4045197156648
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

HM mažosios frezos, koto Ø 3 mm.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti. Taip pat ir profilių apdirbimui iš vidinio Ø.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	2,5 mm
Forma	I0204
Dantų smulkumas	labai glotnus
Forma	Vidinis
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z FINE
Koto Ø	3 mm
Bendras ilgis	40 mm
Galvutės ilgis	4 mm
Serija	Dantų forma Z FINE
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		