

Garant**Ekscentrinis gnybtas, Sriegis M: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

370001 M10

GTIN

4045197782373

Produktų klasė

310

Aprašymas**Modelis:**

- 6 briaunė plieninė plokštelė su plieniniu ekscentrinu varžtu.
- Įvairių formų detalių užspaudimui.
- 6 skirtingos užspaudimo paviršių formos: 1. Prizmė su 150° atsidarymo kampu 2. Išilginiai grioveliai 3. Lygi pakopa 4. Rifliuotas 5. Lygus 6. Lygi danga.
- Užima nedaug vietos, todėl niekur netrukdo.

Detalus aprašymas:

- Bet kokios formos detalių užspaudimas.
- 6 skirtingos užspaudimo paviršių geometrijos.

Paskirtis:

Tinka ruošinių ir detalių užspaudimui.

Pastaba:

Reikia šešiabriaunio lenkto atsuktuvo dyd. 7!

Techninis aprašymas

Sriegis M

M10

Vidinio šešiabriaunio diskas SW₁

7 mm

Disko aukštis H	10 mm
Sriegio ilgis L	9 mm
Ekscentrinė eiga S ₁	1,6 mm
Matmuo A	12,7 mm
Šešiabriaunis SW diskas	25 mm
Užspaudimo jėga	9 kN
maksimalus užveržimo momentas	28 Nm
Produkto rūšis	Ekscentrinis gnybtas