

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush C tipo Ø 50 mm Koto Ø 6 mm, BB-ZS, Grūdėtumas: 120**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	573547 120
GTIN	54046719316330
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Specialaus valymo diskai – tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdėliais, **ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.**

Radialinis Bristle-Brush šepetys iš atskirų segmentų (apie 1,6 mm pločio).

Įtvaras (**koto Ø 6 mm**) išlietas su segmentais.

Su lenkais šeriais (C tipo), skirtas **profiliuotų paviršių apdirbimui.**

Paskirtis:

Atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį.

Skirtas tiesiniams šlifukuoliams arba lankstiems velenams be papildomų priedų.

Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimui, valymui ir užvartų nuėmimui.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	15000 min ⁻¹
Šepetio plotis	10 mm
Spalva	baltas
Šepetio Ø D ₁	50 mm

Grūdėtumas	120
Koto Ø D _s	6 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	BB-ZS
Gamintojo pavadinimas	BB-ZS
Produkto rūšis	Apvalus šepetys