

**Garant****LED kišeninis prožektorius su baterijomis, Tipas: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081505 125
GTIN	4062406192662
Produktų klasė	01A

**Aprašymas****Modelis:**

Ilgą eksploatavimo ir labai tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. **Naujausia LED technologija su puikiu apšvietimo našumu.**

- **Šviesos kūgis su mažais išsklaidytos šviesos nuostoliais.**
- **Efektyvus energijos vartojimas, todėl ilgai šviečia.**
- **Šviečiantis žiedas, kad būtų paprasta rasti tamsoje.**
- **Su apsauga nuo drėgmės, apsaugos klasė IP54.**

Homogeninis apšvietimas naudojant išsklaidytą lešį, viena ranka valdomas slėgio jungiklis priekyje.

**Funkcija:**

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

**Pastaba:**

Tinkamus maitinimo elementus rasite Nr. 081551 ir t.t.

**Techninis aprašymas**

Baterijos tipas	Micro, AAA
Švietimo trukmė	4 - 10 h
Baterijų kiekis	3
Apšvietimo priemonės	LED modulis
IP apsaugos klasė	IP 54
Galvos Ø	29 mm

ATEX zona	Nėra
Bendras ilgis	125 mm
Šviesos srautas	100 - 250 lm
Svoris	119 g
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081552 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081553 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081551 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081554 LR3
Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR3	081559 LR3