

uvex**Pirštinių pora uvex phynomic pro, Pirštinių dydis: 7**

Užsakymo data

Užsakymo numeris

094295 7

GTIN

4048612045206

Produktų klasė

04W

Aprašymas

Modelis:

phynomic pro. Plonos, nešvarumams ir drėgmei atsparios pirštinės su 3/4 nitrilu dengtu paviršiumi. Medžiagos sudėtyje yra poliamido / elastano / bambuko mišinio, todėl pirštinės labai malonu mėvėti ir jos puikiai sugeria drėgmę. Lengva suimti tiek sausas, tiek drėgnas dalis.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis

7

Serija

uvex phynomic

Apsaugos kategorija

Kategorija II

Pirštinių rūšis

Universalios pirštinės

EN 388

2121X

Pagrindo medžiaga	Poliamidas, elastanas, bambukas
Danga	Nitril
Dangos variantai	3/4-danga
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	juoda / mėlyna
Svoris	52 g
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės