

**uvex****Pirštinių pora uvex phynomic pro, Pirštinių dydis: 9**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	094295 9
GTIN	4048612045220
Produktų klasė	04W

## Aprašymas

**Modelis:**

phynomic pro. Plonos, nešvarumams ir drėgmei atsparios pirštinės su 3/4 nitrilu dengtu paviršiumi. Medžiagos sudėtyje yra poliamido / elastano / bambuko mišinio, todėl pirštines labai malonu mėvėti ir jos puikiai sugeria drėgmę. Lengva suimti tiek sausas, tiek drėgnas dalis.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

## Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	9
Serija	uvex phynomic
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
EN 388	2121X

Pagrindo medžiaga	Poliamidas, elastanas, bambukas
Danga	Nitril
Dangos variantai	3/4-danga
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	juoda / mėlyna
Svoris	52 g
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės