

uvex**Pirštinių pora uvex phynomic pro, Pirštinių dydis: 10**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	094295 10
GTIN	4048612045237
Produktų klasė	04W

Aprašymas

Modelis:

phynomic pro. Plonos, nešvarumams ir drėgmei atsparios pirštinės su 3/4 nitrilu dengtu paviršiumi. Medžiagos sudėtyje yra poliamido / elastano / bambuko mišinio, todėl pirštines labai malonu mėvėti ir jos puikiai sugeria drėgmę. Lengva suimti tiek sausas, tiek drėgnas dalis.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	10
Serija	uvex phynomic
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
EN 388	2121X

Pagrindo medžiaga	Poliamidas, elastanas, bambukas
Danga	Nitril
Dangos variantai	3/4-danga
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	juoda / mėlyna
Svoris	52 g
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės