

WELDAS®

Suvirintojo apsauginių pirštinių pora 10–2750, Pirštinių dydis: 9**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094126 9
GTIN	8718564520941
Produktų klasė	06E

Aprašymas**Modelis:**

10-2750. Patogios **alyvos ir vandens nesugeriančios** suvirintojo pirštinės iš **skeltos ir ištisinės galvijų odos** su **COMFOflex® technologija** ir KEVLAR® 4 ply + 5 ply siūle. Su tiesiu nykščiu. **Atsparios kontaktiniam karščiui iki 250 °C.** Riešas su medvilniniu pamušalu.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	9
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių rūšis	Suvirintojo pirštinės
Pirštinių savybės	Atsparumo karščiui lygis 4
Paskirtis	daugkartin.
Ilgis	360 mm
Pagrindo medžiaga	Skelta / natūrali galvijų oda

Medžiaga	Skelta / natūrali galvijų oda
EN 388:2003	4143
EN 388	3133X
EN 407	423X4X
EN 12477	Tipas A/B
Suvirinimo tipas	MIG/MAG
Spalva	geltona / balta spalva
Produkto rūšis	Suvirintojo pirštinės

Priedai

Suvirintojo rankų apsauga 44-3008LB	094135
-------------------------------------	--------