

WELDAS®

Suvirintojo apsauginių pirštinių pora 10–2750, Pirštinių dydis: 10**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 094126 10 |
| GTIN | 8718564520958 |
| Produktų klasė | 06E |

Aprašymas**Modelis:**

10-2750. Patogios **alyvos ir vandens nesugeriančios** suvirintojo pirštinės iš **skeltos ir ištisinės galvijų odos** su **COMFOflex® technologija** ir KEVLAR® 4 ply + 5 ply siūle. Su tiesiu nykščiu. **Atsparios kontaktiniam karščiui iki 250 °C.** Riešas su medvilniniu pamušalu.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Pirštinių dydis | 10 |
| Apsaugos kategorija | Kategorija III |
| Pirštinių rūšis | Suvirintojo pirštinės |
| Pirštinių savybės | Atsparumo karščiui lygis 4 |
| Paskirtis | daugkartin. |
| Ilgis | 360 mm |
| Pagrindo medžiaga | Skelta / natūrali galvijų oda |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Medžiaga | Skelta / natūrali galvijų oda |
| EN 388:2003 | 4143 |
| EN 388 | 3133X |
| EN 407 | 423X4X |
| EN 12477 | Tipas A/B |
| Suvirinimo tipas | MIG/MAG |
| Spalva | geltona / balta spalva |
| Produkto rūšis | Suvirintojo pirštinės |

Priedai

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Suvirintojo rankų apsauga 44-3008LB | 094135 |
|-------------------------------------|--------|