

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/09mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250020 20/09 |
| GTIN | 4045197781826 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Svirties varžtas | 259018 6 |
| Svirts | 259015 9 |
| Plokštelės dydis | 9 mm |
| Koto dydis | 20 mm |
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 3 |
| Atraminė plokštelė | 259031 27 |
| Darbinės dalies ilgis L ₄ | 20 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 09T3.. |
| Galvutės ilgis L ₁ | 21 mm |
| Spyruoklių rinkinys | 259044 5 |
| Laikiklio ISO kodas | PCBNR/L 2020K09 |
| Serija | QuickTurn |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | dešininis |
| Vidinis aušinimas | ne |

| | |
|------------------------|---|
| Reguliuojamas kampas κ | 75 laipsniai |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis |
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Apdaila |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5 | 259044 5 |
| Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3 | 259047 3 |
| Atraminė plokštelė Tipas 27 | 259031 27 |
| Svirtis Tipas 9 | 259015 9 |
| Svirties varžtas Tipas 6 | 259018 6 |