

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250020 25/09
GTIN	4045197781833
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 09T3..
Galvutės ilgis L ₁	21 mm
Svirties varžtas	259018 6
Bendras ilgis L	150 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Atraminė plokštelė	259031 27
Laikiklio ISO kodas	PCBNR/L 2525M09
Koto dydis	25 mm
Svirtis	259015 9
Plokštelės dydis	9 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 5
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5	259044 5
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Svirtis Tipas 9	259015 9
Atraminė plokštelė Tipas 27	259031 27
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3