

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250021 16/09
GTIN	4045197781840
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 09T3..
Svirties varžtas	259018 6
Koto dydis	16 mm
Svirtis	259015 9
Darbinės dalies ilgis L ₄	16 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Plokštelės dydis	9 mm
Laikiklio ISO kodas	PCBNR/L 1616H09
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Atraminė plokštelė	259031 27
Bendras ilgis L	100 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 5
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5	259044 5
Atraminė plokštelė Tipas 27	259031 27
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Svirtis Tipas 9	259015 9
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3