

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250021 25/09
GTIN	4045197781864
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Svirties varžtas	259018 6
Galvutės ilgis L_1	21 mm
Atraminė plokštelė	259031 27
Bendras ilgis L	150 mm
Laikiklio ISO kodas	PCBNR/L 2525M09
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 09T3..
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Spyruoklių rinkinys	259044 5
Koto dydis	25 mm
Svirtis	259015 9
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 27	259031 27
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5	259044 5
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Svirtis Tipas 9	259015 9
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3