

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250023 25/09
GTIN	4045197782625
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Svirtis	259015 9
Laikiklio ISO kodas	PCKNR/L 2525M09
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Koto dydis	25 mm
Svirties varžtas	259018 6
Bendras ilgis L	150 mm
Atraminė plokštelė	259031 27
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 09T3..
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Spyruoklių rinkinys	259044 5
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Svirtis Tipas 9	259015 9
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5	259044 5
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Atraminė plokštelė Tipas 27	259031 27
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3