

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 32/16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250023 32/16 |
| GTIN | 4045197782649 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Svirtis | 259015 12 |
| Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 4 |
| Galvutės ilgis L ₁ | 34 mm |
| Koto dydis | 32 mm |
| Bendras ilgis L | 170 mm |
| Spyruoklių rinkinys | 259044 6 |
| Svirties varžtas | 259018 11 |
| Plokštelės dydis | 16 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₄ | 40 mm |
| Atraminė plokštelė | 259031 35 |
| Laikiklio ISO kodas | PCKNR/L 3232P16 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1606.. |
| Serija | QuickTurn |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | kairinis |
| Vidinis aušinimas | ne |

| | |
|------------------------|---|
| Reguliuojamas kampas κ | 75 laipsniai |
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Apdaila |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4 | 259047 4 |
| Atraminė plokštelė Tipas 35 | 259031 35 |
| Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6 | 259044 6 |
| Svirtis Tipas 12 | 259015 12 |
| Svirties varžtas Tipas 11 | 259018 11 |