

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 32/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250023 32/19
GTIN	4045197782656
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Bendras ilgis L	170 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 7
Atraminė plokštelė	259031 36
Svirtis	259015 13
Svirties varžtas	259018 13
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 5
Laikiklio ISO kodas	PCKNR/L 3232P19
Koto dydis	32 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	40 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Plokštelės dydis	19 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

## Priedai

Svirtis Tipas 13	259015 13
Atraminė plokštelė Tipas 36	259031 36
Svirties varžtas Tipas 13	259018 13
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7	259044 7