



## Mini šlifavimo juosta Ø 90×100 mm, KK770J, Grūdėtumas: 400



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	568556 400
GTIN	4018875275672
Produktų klasė	56V

### Aprašymas

#### Modelis:

**Kompaktiški grūdeliai** – tai kelių atskirų korundo grūdelių derinys. Pastoviai keičiant grūdelius naujais pasiekiamas **pastovus šlifavimo rezultatas** ir ilgesnis tarnavimo laikas. Skirta **glotniajam legiruotųjų plienų, chromo nikelio plienų, titano lydinių ir pan. šlifavimui**.

Mini šlifavimo juosta Ø 90×100 mm (289×100 mm).

#### Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570 – 568577 (kiaurymės Ø 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min<sup>-1</sup>.

Atvira grūdelių struktūra reikalauja mažiau spaudimo jėgos, tolygiai susidėvi.

Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1 %

### Techninis aprašymas

Šlifavimo juosta Ø	90 mm
Šlifavimo juostos plotis	100 mm
Grūdėtumas	400
Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Gamintojo pavadinimas	KK770J
pavaros mechanizmas	Poliruoklis
maksimalus sūkių skaičius	5000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Tvirtinimo cilindro Ø 90×100 mm Tipas AIR	568575 AIR
Tvirtinimo cilindro Ø 90×100 mm Tipas SOFT	568580 SOFT
Tvirtinimo cilindro Ø 90×100 mm Tipas HARD	568580 HARD
Tvirtinimo cilindro Ø 90×100 mm Tipas AIR	568580 AIR