

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250025 25/09
GTIN	4045197782748
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklių rinkinys	259044 5
Svirties varžtas	259018 6
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Laikiklio ISO kodas	PCSNR/L 2525M09
Koto dydis	25 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Svirtis	259015 9
Bendras ilgis L	150 mm
Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Atraminė plokštelė	259031 27
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 09T3..
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Svirtis Tipas 9	259015 9
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5	259044 5
Atraminė plokštelė Tipas 27	259031 27