



Suspaudimo replės su sukiojama apatine žiauna, Visas ilgis: 250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	708903 250
GTIN	3662424019845
Produktų klasė	73R

Aprašymas

Modelis:

Lengva ir paprasta valdyti. Patogu ir lengva atidaryti **paspaudus rankenėlę** ties apatine rankena. Didelis suspaudimo diapazonas ir gylis, 5 pakopų greitas reguliavimas ir papildomas tikslus nustatymas. Apatinė žiauna sulenkta stačiu kampu suspausti U formos ir kampiniams profiliams, vamzdžiams ir pan. Dantytos žiaunos ir itin stabilus spyruoklinio plieno replių korpusas. Replės visiškai padengtos nikeliu.

Paskirtis:

Tvirtam profilių, plokščių medžiagų ir vamzdžių laikymui. Suspaudimo stiprumą galima reguliuoti iki 10.000 N.

Apdirbama medžiaga:

Žiaunos iš chromo-molibdeno-vanadžio plieno, kaldinto
štampuojant.

Techninis aprašymas

Kampuotų medžiagų suspaudimo tarpas	50 mm
Žiaunų ilgis	60 mm
visas ilgis	250 mm
Apvalių medžiagų suspaudimo tarpas	110 mm
Produkto rūšis	Suspaudimo replės