

**HOLEX****ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui, ET 25, Nominalus užveržimo Ø d: 4,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309447 4,5
GTIN	4045197783011
Produktų klasė	32Z

**Aprašymas****Modelis:**

Užgrūdinta ir šlifluota.

**Privalumai:**Ašine kompensacija išlyginami nežymūs **nuokrypiai nuo centro** (kad būtų išlaikytas reikalaujamas koncentriškumas ir sriegio bei suleidimo kokybė). Ašinė kompensacija - 0,1 mm.**Paskirtis:**

Sriegimui arba plėtimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

**Tinka:**

Visoms standartinėms ER įspraustinėms.

**Pastaba:**Tvirtinamas tik nominalus Ø. **Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.****Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	4,5 mm
Laikiklis	ET 25
Norma	Gamykliniai standartai
Išorinis Ø D	26 mm

Bendras ilgis L	35 mm
ašinė kompensacija	0,1 mm
Radialinė kompensacija R Sriegių apdirbimas	0,4 mm
Radialinė kompensacija R pritrynimasis	0,05 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė