

**HOLEX****ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui, ET 40, Nominalus užveržimo Ø d: 12 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309449 12
GTIN	4045197783288
Produktų klasė	32Z

**Aprašymas****Modelis:**

Užgrūdinta ir šlifluota.

**Privalumai:**Ašine kompensacija išlyginami nežymūs **nuokrypiai nuo centro** (kad būtų išlaikytas reikalaujamas koncentriškumas ir sriegio bei suleidimo kokybė). Ašinė kompensacija - 0,1 mm.**Paskirtis:**

Sriegimui arba plėtimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

**Tinka:**

Visoms standartinėms ER įspraustinėms.

**Pastaba:**Tvirtinamas tik nominalus Ø. **Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.**

Norma: Gamykliniai standartai

Radialinė kompensacija R pritrynimasis: 0,1 mm

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	12 mm
Laikiklis	ET 40
Norma	Gamykliniai standartai

Išorinis Ø D	41 mm
Bendras ilgis L	49 mm
ašinė kompensacija	0,2 mm
Radialinė kompensacija R Sriegių apdirbimas	0,5 mm
Radialinė kompensacija R pritrynimasis	0,1 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė