

**HOLEX****ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui, ET 40, Nominalus užveržimo Ø d: 14 mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309449 14     |
| GTIN             | 4045197783295 |
| Produktų klasė   | 32Z           |

**Aprašymas****Modelis:**

Užgrūdinta ir šlifluota.

**Privalumai:**Ašine kompensacija išlyginami nežymūs **nuokrypiai nuo centro** (kad būtų išlaikytas reikalaujamas koncentriškumas ir sriegio bei suleidimo kokybė). Ašinė kompensacija - 0,1 mm.**Paskirtis:**

Sriegimui arba plėtimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

**Tinka:**

Visoms standartinėms ER įspraustinėms.

**Pastaba:**Tvirtinamas tik nominalus Ø. **Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.**

Norma: Gamykliniai standartai

Radialinė kompensacija R pritrynimai: 0,1 mm

**Techninis aprašymas**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Nominalus užveržimo Ø d | 14 mm                  |
| Laikiklis               | ET 40                  |
| Norma                   | Gamykliniai standartai |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Išorinis Ø D                                | 41 mm             |
| Bendras ilgis L                             | 49 mm             |
| ašinė kompensacija                          | 0,2 mm            |
| Radialinė kompensacija R Sriegių apdirbimas | 0,5 mm            |
| Radialinė kompensacija R pritrynimasis      | 0,1 mm            |
| Produkto rūšis                              | Spyruoklinė įvorė |