

HOLEX**ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui, ET 32, Nominalus užveržimo Ø d: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309448 10
GTIN	4045197783158
Produktų klasė	32Z

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdinta ir šlifluota.

Privalumai:Ašine kompensacija išlyginami nežymūs **nuokrypiai nuo centro** (kad būtų išlaikytas reikalaujamas koncentriškumas ir sriegio bei suleidimo kokybė). Ašinė kompensacija - 0,1 mm.**Paskirtis:**

Sriegimui arba plėtimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms.

Pastaba:Tvirtinamas tik nominalus Ø. **Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.****Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	10 mm
Laikiklis	ET 32
Norma	Gamykliniai standartai
Išorinis Ø D	33 mm

Bendras ilgis L	42,5 mm
ašinė kompensacija	0,1 mm
Radialinė kompensacija R Sriegių apdirbimas	0,5 mm
Radialinė kompensacija R pritrynimasis	0,1 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė