

HOLEX**ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui, ET 16, Nominalus užveržimo Ø d: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309445 5
GTIN	4045197782878
Produktų klasė	32Z

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdinta ir šlifuota.

Privalumai:

Ašine kompensacija išlyginami nežymūs **nuokrypiai nuo centro** (kad būtų išlaikytas reikalaujamas koncentriškumas ir sriegio bei suleidimo kokybė). Ašinė kompensacija - 0,1 mm.

Paskirtis:

Sriegimui arba plėtimui frezavimo ir tekimo staklėse.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus Ø. **Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.**

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	5 mm
Laikiklis	ET 16
Norma	Gamykliniai standartai
Išorinis Ø D	17 mm
Bendras ilgis L	29 mm

ašinė kompensacija	0,1 mm
Radialinė kompensacija R Sriegių apdirbimas	0,3 mm
Radialinė kompensacija R pritrynimasis	0,05 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė