

Garant
Hi5 greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213200 25/2
GTIN	4045197783486
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Ø D ₃	10,6 mm
Koto Ø D ₅ h ₆	25 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	1,4 mm
Iškyšos ilgis L ₁	36 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219883 (10IP, 2,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	POMX 0704..
Vidinis aušinimas	taip
Bendras ilgis L _{viso}	92 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Serija	Hi5

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219884