

**Garant**
**Hi5 greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213200 40/4
GTIN	4045197783509
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Modelis:**

Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 10IP**.

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219884 (10IP, 2,2 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vidinis aušinimas	taip
Ø D <sub>3</sub>	25,6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	POMX 0704..
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	50 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	1,4 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	110 mm
Serija	Hi5

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

---

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219884
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP