

Garant
Hi5 greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213205 25/2
GTIN	4045197783516
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø D ₃	10,6 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219883 (10IP, 2,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	1,4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	POMX 0704..
Bendras ilgis L _{viso}	35 mm
Tvirtinimo sriegis M	M12
Vidinis aušinimas	taip
Ø D ₂	21 mm

Serija	Hi5
Koto tipas	su sriegiu
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219884
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2