

Garant
Hi5 greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213205 32/3
GTIN	4045197783523
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219884 (10IP, 2,2 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
Bendras ilgis L _{viso}	43 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	1,4 mm
Vidinis aušinimas	taip
Ø D ₃	17,6 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Ø D ₂	29 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	POMX 0704..
Tvirtinimo sriegis M	M16

Serija	Hi5
Koto tipas	su sriegiu
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219884
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2