

Garant
Hi5 greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 213205 40/4 |
| GTIN | 4045197783530 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas

Modelis:

Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------------|
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Ø D ₂ | 29 mm |
| maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.} | 1,4 mm |
| Ø D ₃ | 25,6 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | POMX 0704.. |
| Bendras ilgis L _{viso} | 43 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 40 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219884 (10IP, 2,2 Nm) |
| Tvirtinimo sriegis M | M16 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Ø D ₁ h6 | 17 mm |
| Serija | Hi5 |
| Koto tipas | su sriegiu |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219884 |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP | 674252 10IP |