

Garant
Hi5 greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	213210 40/4
GTIN	4045197783547
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Ø D ₃	25,6 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	POMX 0704..
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	1,4 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	40 mm

Vidinis aušinimas	taip
Serija	Hi5
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto tipas	su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219884