

Garant**Hi5 greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213210 50/5
GTIN	4045197783554
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Ø D ₃	35,6 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	1,4 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	POMX 0704..
Pjovimo briaunų skaičius Z	5

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	50 mm
Vidinis aušinimas	taip
Serija	Hi5
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto tipas	su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219884
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2