

Garant
Hi5 greitaeigė freza, su kiauryme, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 52/5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213210 52/5
GTIN	4045197783561
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	52 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Tinkamos keičiamos plokštelės	POMX 0704..
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1,4 mm
$\varnothing D_3$	37,6 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Vidinis aušinimas	taip
Serija	Hi5
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto tipas	su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219884