

Garant**Hi5 greitaėigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213210 63/6
GTIN	4045197783578
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.

Pastaba:GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 10IP**.**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219884 (10IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	48,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	POMX 0704..
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm

maksimalus pjovimo gylis $a_{p, maks.}$	1,4 mm
Vidinis aušinimas	taip
Serija	Hi5
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto tipas	su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219884
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP