

Garant**Hi5 greitaėigė freza, su kiauryme, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 66/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213210 66/6
GTIN	4045197783585
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.

Pastaba:GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 10IP**.**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	66 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1,4 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	POMX 0704..
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm

Ø D ₃	51,6 mm
Vidinis aušinimas	taip
Serija	Hi5
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto tipas	su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219884
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2