



Antgalių rinkinys BiTorsion 30 vnt., su deimantine danga



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675797
GTIN	4013288179814
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675510 2 vnt. dyd. 1/25; 4 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675530 2 vnt. dyd. 1/25; 4 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: panašu į Nr. 675550 2 vnt. dyd. TX10; 2 vnt. dyd. TX15; 3 vnt. dyd. TX20; 3 vnt. dyd. TX25; 1 vnt. dyd. TX30; 1 vnt. TX40

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Laikiklis „Rapidaptor“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvai, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvai
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai

Gamintojo pavadinimas	Bit-Check 30 Diamond 1
Antgalio ilgis	25 mm
Dalių skaičius	30
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

Priedai

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion, su deimantine danga Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675530 2/25
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K	675020 6,3K
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion, su deimantine danga Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675530 3/25
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion, su deimantine danga Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675530 1/25
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion su deimantine danga Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675510 3/25
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion su deimantine danga Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675510 2/25
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion su deimantine danga Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675510 1/25