



Antgalių rinkinys su sukimo rankena ir galvutėmis 65 vnt., ESD



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676175
GTIN	4010995399719
Produktų klasė	63K

Aprašymas

Modelis:

Rinkinyje yra visų populiarių mažų dydžių profiliai su 4 mm antgalių laikiklių. Terkšlė-antgalis su 5° suveikimo kampu. ESD tiksliai įsukama rankena darbams prie elektroninių konstrukcijos dalių elektrostatinio pavojaus zonoje.

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena **rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiška** atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 28 mm, 4 mm, Phillips varžtams: Po 1 vnt. dyd. 000; 00; 0; 1

Antgaliai, ilgis 28 mm, 4 mm, vidiniams šešiabriauniams varžtams: Po 1 vnt. dyd. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm

Po 1 vnt. dyd. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 colio

Antgaliai, ilgis 28 mm, 4 mm, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Antgaliai, ilgis 28 mm, 4 mm, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm

Antgaliai, ilgis 28 mm, 4 mm, Pentalobe varžtams: Po 1 vnt. dyd. PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6

Įstatomos galvutės, išoriniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm

Po 1 vnt. dyd. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 colio

Adapteris: 1 vnt. 1/4 colio antgalio kotas – 4 mm vidinis šešiabriaunis

Terkšlė: 1 vnt., antgaliams C 6,3 ir E 6,3; su ratuku nykščiui

Ilgintuvas 4 mm: 1 vnt. 100 mm

ESD tikslaus sukimo rankena su 4 mm laikikliu: 1 vnt. 110 mm

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Perdavos profilis	Pentalobe atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu