

Ansell**Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 58-435, Pirštinių dydis: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094757 9
GTIN	10076490470941
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

III kategorijos apsauginės pirštinės.

AlphaTec® 58-435. Apsauginės pirštinės iš nitrilinės medžiagos, pamušalas iš medvilninio veliūro. Labai lanksčios, neribojamas pirštų miklumas. Glaudžiai priglunda, todėl labai gerai laikosi. Labai naši nitrilinė danga puikiai saugo nuo pjūvių, dūrių ir nubrozdinimų. Riešas su specialiu barjeru neleidžia lašėti skysčiams į vidų, prailgintas riešas saugo ir dilbj.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

EN 374:2016: Tipas A (AJKLOPT)

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	9
Serija	AlphaTec®
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Turiny	12
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	be latekso
Apsaugos klasė	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tipas A (AJKLOPT)
Atsparumas chemikalams	AJKLOPT
EN 388:2016	4001A
Medžiaga	Nitrilinės
Pagrindo medžiaga	Nitril
AQL	0,65
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	380 mm
Storis	0,4 mm
Spalva	juoda / žalia
Paskirtis	daugkartin.
Svoris	59 g
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	A
Danga	Nitril
Produkto rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės