

uvex**Chemikalams atsparių pirštinių pora uvex profabutyl B-05R, Pirštinių dydis: 8**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	094762 8
GTIN	4048612043097
Produktų klasė	04W

Aprašymas

Modelis:

uvex profabutyl B-05R. Pagamintos iš 100% butilo kaučiuko, šios pirštinės ypatingai gerai apsaugo nuo esterių ir ketonų. Nepraleidžia vandens garų, dujų ir nuodingų chemikalų. Atlaiko temperatūrą nuo -20 °C iki 90 °C.

Dėmesio:

Butilas neatsparus alyvoms, tepalams, alifatiniams ir aromatiniams angliavandeniliams, chloro angliavandeniliams.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
EN 374:2016: Tipas A (ABIKLP)

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	8
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Apsaugos klasė	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tipas A (ABIKLP)
Atsparumas chemikalams	ABIKLP
EN 388:2016	2010X
Medžiaga	Iš butilo
Pagrindo medžiaga	Iš butilo
Ilgis	350 mm
Storis	0,5 mm
Spalva	juodas
Paskirtis	daugkartin.
Kontaktinė šiluma iki	90 °C
Produkto rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės