

Ansell

Nuo įpjovimo ir karščio saugančių pirštinių pora ActivArmr 70-765, Pirštinių dydis: 9



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094622 9
GTIN	10076490440241
Produktų klasė	04P

Aprašymas

Modelis:

Vantage® 70-765. Kevlar® nuo įpjovimų saugančios pirštinės su aukštos kokybės odos įsiuvu delno pusėje. Su **pastorintais kumščiais** ir tvirtomis pirštų siūlėmis dar geriau apsaugo nuo įpjovimų. Tinka ruošinių šalinimui (pvz., lakštams) nuo robotų suvirinimo darbo vietų.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Apsaugos klasė nuo įpjovimų: D

Ilgis: 235 mm

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	9
Pirštinių rūšis	Karščiui atsparios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių savybės	Atsparumo karščiui lygis X

Pirštinių savybės	sustiprintas tarpnykštis
EN 388:2016	4X43D
EN 407	X1XXXX
Kontaktinė šiluma iki	200 °C
Pagrindo medžiaga	Nailonas, akrilas, kevlaras Kevlar®
Dangos variantai	be dangos
Spalva	pilkos / žalios spalvos
Paskirtis	daugkartin.
Ilgis	235 mm
Turinys	12
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Mezgimo technologija	10G
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	D
Svoris	88,7 g
Produkto rūšis	Karščiui atsparios pirštinės